



# インダクタ

表面実装型インダクタおよびアキシャルリードインダクタ

多層フェライトビーズ/インダクタ ILB, ILBB, ILSB

フィルムインダクタ IFC

巻線インダクタ IMC, ISC

パワーインダクタ IHSM, IHLP, IDC, IDCS, IDCP

トランス LPE, LPT

アキシャルリードインダクタ TJ, IM, IMS, IHD, IHA



# インダクタ

## 表面実装型インダクタおよびアキシャルリードインダクタ

Vishay は表面実装用インダクタおよびアキシャルリードインダクタをさまざまなサイズ、電気特性仕様で提供しており、ディスクドライブ、通信、計測、医療機器、自動車などの使用に最適です。Vishay は EMI/RFI 抑制、インピーダンスマッチングから帯域通過フィルタに至るまであらゆる設計問題に対応したインダクタを製造しています。

製品	特性	ケースサイズ	値範囲	定格電流 (mA)
ILB	EMI および RFI 抑制に最適 な多層シールドビーズ (0603 から 1812 まで 高電流ビーズにも対応)	0402 0603 0805 1206 1210 1806 1812	20 $\Omega$ - 600 $\Omega$ 10 $\Omega$ - 2000 $\Omega$ 7 $\Omega$ - 2200 $\Omega$ 19 $\Omega$ - 2000 $\Omega$ 31 $\Omega$ - 90 $\Omega$ 80 $\Omega$ - 150 $\Omega$ 70 $\Omega$ - 120 $\Omega$	$200 \sim 300$ $50 \sim 500$ $80 \sim 600$ $100 \sim 500$ $400$ $200 \sim 400$ $200$
ILSB	多層、フェライト、 シールドインダクタ	0603 0805 1206	.047 µH - 10 µH .047 µH - 33 µH .047 µH - 33 µH	15 ~ 50 5 ~ 300 5 ~ 300
IFC	高周波フィルムチップ インダクタ	0603 0805	1.5 nH - 18 nH 1.5 nH - 47 nH	400 ~ 1000 300 ~ 1000
IMC	高周波レーザースパイラル技 術、優れたサイズに対するイン ダクタンス範囲	0402 0603	1 nH - 47 nH 2 nH - 270 nH	150 ~ 1360 170 ~ 700
IMC R39	高周波巻線技術、耐湿、 優れたサイズに対する インダクタンス範囲	0805-01 1008 1210 1812	2.2 nH - 10000 nH 3.3 nH - 47000 nH .01 µH - 220 µH .01 µH - 1000 µH	80 ~ 800 45 ~ 1000 50 ~ 734 30 ~ 450
ISC 331/n3	モールド、シールド、巻線技 術、耐湿、優れたサイズに対す るインダクタンス範囲	1210 1812	.01 μH - 100 μH .1 μH - 1000 μH	80 ~ 810 66~ 552
IHSM	高電流、巻線、表面実装、 難燃性封入タイプ	3825 4825 5832 7832	1 μH - 1000 μH 1 μH - 1000 μH 1 μH - 4700 μH 1 μH - 18000 μH	160 ~ 5110 240 ~ 8600 140 ~ 9000 110 ~ 9000
IHLP State of the	高電流、低背型インダクタ	2525 AH-01 2525 BD-01 2525 CZ-01	.1 μH - 4.7 μH .1 μH - 10 μH .1 μH - 10 μH	3000 ~ 18000 2500 ~ 30000 3050 ~ 32500
IHLP	高電流、低背型インダクタ	4040DZ-05 4040DZ-15	0.19 μH - 0.56 μH 0.19 μH - 2.00 μH	40000 ~ 60000 14000 ~ 44000
IHLP	高電流、低背型インダクタ	5050 CE-01 5050 EZ-01 5050 FD-01	.1 μH - 10 μH .1 μH - 10 μH .1 μH - 10 μH	7000 ~ 43000 9000 ~ 55000 10000 ~ 60000











製品		ケースサイズ	値範囲	定格電流 (mA)
IDC	10 12	, ,,,,,,	±+6 ±4	AC10 48/NL (TITA)
	高電流、表面実装型インダクタ	2512 5020 7328	1 μH - 1000 μH 1 μH - 1000 μH 1 μH - 1000 μH	70 ~ 2900 300 ~ 6800 560 ~ 8600
IDCS	高電流、シールド、 表面実装型インダクタ	2512 5020 7328	1 μH - 10000 μH 1 μH - 390 μH 10 μH - 1000 μH	20 ~ 3000 330 ~ 5000 530 ~ 3900
IDCP	高電流、表面実装型インダクタ	1813 2218 3020 3114 3722 3916	1 μH - 68 μH 10 μH - 220 μH 10 μH - 470 μH 10 μH - 330 μH 10 μH - 20 μH 10 μH - 560 μH	$460 \sim 3800$ $350 \sim 1440$ $340 \sim 2300$ $280 \sim 1440$ $240 \sim 2600$ $320 \sim 2380$
LPT	低背表面実装、トロイダルコア、2 つのコイル、4 端子、 4545: .450" 直径 3535: .350" 直径	3535 4545	1 μH - 330 μH 1 μH - 330 μH	270 ~ 6450 430 ~ 7540
LPE	高電流、表面実装、ギャップ 付、ギャップなし、フェライト コア、18 パッケージサイズ、 耐溶剤、ボード上の高さ: .205" [5.2] ~ .335" [8.5] トラン スおよびインダクタ	3525 4841 5047 6562 6855	10 μH - 3900 μH 10 μH - 39000 μH 10 μH - 68000 μH 10 μH - 330000 μH 10 μH - 150000 μH	60 ~ 1010 80 ~ 2030 70 ~ 2290 60 ~ 3090 60 ~ 3210
TJ	高電流、縦型実装によりPCボー ドサイズ削減、トロイド設計に より EMI 削減、7 種類のサイ ズ、電流定格 ~ 20 Amp		1.2 μΗ - 5600 μΗ	500 ~ 20000
IM	標準型および軍用型、アキシャルリード、耐炎、モールドエポ キシコート	標準	.10 μH - 10000 μH	28 ~ 3600
IMS	標準型および軍用型。アキシャ ルリード、シールド、モール ド、エポキシ封入、耐炎、耐湿	標準	.10 μH - 100000 μH	11 ~ 2900
IHD	高電流、アキシャルリード、 ポリオレフィンスリーブ、 電流定格 ~ 5 Amps	IHD-1 IHD-3	1 μH - 18000 μH 3.9 μH - 100000 μH	80 ~ 5300 70 ~ 4000
IHA	高電流、アキシャルリード、 ポリオレフィンスリーブ、 難燃、電流定格 ~ 9 Amps		50 μΗ - 1000 μΗ	1400 ~ 9300

# VISHAY<sub>®</sub>

#### 受動素子:

抵抗製品 • 磁性体 • キャパシタ • ひずみゲージおよび機器 • PhotoStress® 機器 • トランスデューサ

### ディスクリート半導体および受動素子 世界有数の製造企業

#### 北中南米

VISHAY AMERICAS ONE GREENWICH PLACE SHELTON, CT 06484 UNITED STATES 電話: +1-402-563-6866 ファックス: +1-402-563-6296

#### アジア

ASIA PTE LTD.
25 TAMPINES STREET 92
KEPPEL BUILDING #02-00
SINGAPORE 528877
電話: +65-6788-6668
ファックス: +65-6788-0988

**VISHAY INTERTECHNOLOGY** 

VISHAY INTERTECHNOLOGY ASIA PTE. LTD.

(上海代理店) ROOM D,15F, SUN TONG INFOPORT PLAZA 55 HUAI HAI WEST ROAD 200030 SHANGHAI P.R. OF CHINA 電話: +86-21-6283-1036 ファックス: +86-21-6283-1039

日本ビシェイ株式会社 〒150-0002 東京都渋谷区 東京都渋谷区 渋谷 3-5-16 GE エジソンビル渋谷 3F 日本 電話: +81-3-5464-6411 ファックス: +81-3-5464-6433

#### ヨーロッパ

VISHAY EUROPE SALES GMBH GEHEIMRAT-ROSENTHAL-STR. 100 95100 SELB GERMANY 電話: +49-9287-71-0 ファックス: +49-9287-70435

VISHAY S.A. 199, BLVD DE LA MADELEINE 06003 NICE, CEDEX 1 FRANCE 電話: +33-4-9337-2920 ファックス: +33-4-9337-2997

VISHAY BCCOMPONENTS B.V. HURKESTRAAT 31 P.O. BOX 8766 5652 AH EINDHOVEN NETHERLANDS 電話: +31-40-2590-700 ファックス: +31-40-2590-777

は界の営業所