





厚膜功率电阻

大功率小型厚膜电阻

概览

	RCEC 750	线绕电阻
	750 W	750 W
尺寸		
面积		
重量	100 g	1400 g
壳温	70 °C	450 °C
电感	无电感感应	电感感应
阻值	0.3 Ω 至 1 MΩ	8.2 Ω 至 60 kΩ
介电强度	达 12 kV	非绝缘
局部放电	< 5 pC	> 1000 pC



定制友好

- 专用端子 (尺寸和直径 M4 - M5)
- 带引线端子
- 同一情况可配置两或三个电阻器 (RCEC 400, RCEC 850)
- 爬电间隙距离 (HV 版)
- 组装 (电阻固定在散热片上)

主要应用

- ✓ 缓冲器
- ✓ 放电
- ✓ 平衡
- ✓ 分频器
- ✓ 过滤器

