





电子烟火 启动器片式电阻 SMD点火器

概览

点火器有效面积为
热阻元件体积



MEPIC与EPIC



性能

	EPIC	MEPIC
点火能量	降至50 μ J	降至1000 μ J
点火时间	降至50 μ s	降至250 μ s
无火电流	0.3 A至0.8 A	0.5 A至1.2 A
无火持续时间	2秒至5秒	2秒至10秒
	点火速度更快 所需能量更少	耐受无点火 更高能量

EPIC / MEPIC优于桥丝方案

易于贴装



客制化



可靠-可再制



应用(特定领域)



烟火



破除
碎岩



军事




安全气囊
安全带

MEPIC: 大规模电子烟火启动器片式电阻

EPIC: 电子烟火启动器片式电阻

EPIC 0603 MEPIC 0805



sferthinfilm@vishay.com

VMN-MS7285-1705