






车规级钽电容器

高性能、耐高温、体积小


电压降额



最大工作温度



AEC-Q200 认证，
可根据客户要求
提供 PPAP



特性	系列				
	T51	TP3	TP8	TH3	TH4
技术	聚合物	MnO2	MnO2	MnO2	MnO2
封装	B*,V,D	A-E	M,W,R,P,A,B	A-E	B-D
额定电压 (V)	2.5 - 35	4 - 50	6.3 - 40	6.3 - 50	6.3 - 50
最小 ESR (m Ω)	40 (25*)	100	1000	150	400
浪涌电流测试	是	是	否	是	是
高 CV (容值 & 电压)	优	中	良	中	中
端子	引线框	引线框	无引线框	引线框	引线框

* 开发中，请与营销部联系获取最新信息。