




196 HVC ENYCAP™ 混合储能电容


快速了解



196 HVC ENYCAP “关键点”



196 HVC ENYCAP 电源



可堆叠



高能量 高密度 (单位体积)




3 种可选容值



460 Ws 储存 能量 (4 单元)

示例
1 A 电流, 200 秒
持续时间



196 HVC ENYCAP 与电池的对比

- 更多充电和放电循环: 超过 100,000 次
- 无记忆效应
- 使用寿命更长

196 HVC ENYCAP 与传统超级电容对比

- 自放电水平更低
- 3倍以上能量密度
- 无电池均衡

不是普通电容, 而是 196 HVC ENYCAP 混合储能电容!

hybridstorage@vishay.com