




电流传感电阻



高功率，低阻抗

概览

功率密度




应用




功率金属条®电阻 优于厚膜电阻	功率金属条®电阻 优于薄膜电阻
<ul style="list-style-type: none"> 脉冲性能 出色的温度降额 优异的温度稳定性 (低至 75 ppm) 低热电动势 (3 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$) 符合 RoHS 规范无例外 	<ul style="list-style-type: none"> 高功率 (高达 10 W) 静电不敏感 低焊点应力 脉冲性能
功率金属条®电阻优于商品化金属箔电阻	
<ul style="list-style-type: none"> 脉冲性能 PCB 板低 CTE 失配 低阻抗 (低至 0.2 mΩ) 	

FOOTPRINT 以实际尺寸显示



多个封装尺寸 (0603至5931)



ww2bresistors@vishay.com