





# EDLC ENYCAP™



## EDLC 电容




### 特点

- 85 °C 时使用寿命长达 2,000 小时
- 高湿度 85 °C / 85 % 相对湿度
- 高达 3 V 的高压
- 符合 AEC-Q200 质量标准
- 获得 UL 810A 认可


### 多个电容值



### 电源备份



### 突发功率支持



### EDLC vs 电池单元

- 更高的放电电流
- > 500,000 次充电/放电循环
- 超快充电和放电
- 类别温度 -40 °C 至 +85 °C

### 电压 vs 温度

