



LVAC 电力电容器

低损耗 MKP 技术

灵活的设计选项

焊盘尺寸

高度



64 mm / 84 mm /
116 mm / 136 mm



82 mm ~ 340 mm

亮点



ESTAspring

免维护, 防振,
减少 60% 装配时间



ESTAspring
宣传册

标准

IEC 60831

ESTAspring 连接

杠杆式弹簧连接

电缆横截面: 2.5 mm² 至 25 mm²

最大终端电流 = 90 A_{RMS}

防护等级: IP20

电压 AC_{RMS}

230 V

1000 V

输出

2.0 kvar

37.1 kvar

三相三角电容

11.5 μF

335 μF

定制化



RoHS
COMPLIANT



温度等级

• -40 °C / D



预期寿命

• > 130 000 h

• 100 FIT



安全特性

• 内部可拆卸保险丝

• 自愈膜

• 放电电阻
< 50 V/1 分钟



填充剂


• ESTAdry 气体



应用



风力发电站



谐波滤波器



火力发电站



太阳能电池板和逆变器

≤ 1000 VAC_{RMS}



功率因数校正