



耐高温钽电容器

在极端应用条件下保持可靠性和性能的优质选择

主要设计因素


-55 °C ≤ T ≤ +230 °C

高抗振能力


丰富的产品组合

极高可靠性

引脚配置



不仅仅是普通钽电容器，
更是专为恶劣极端环境
设计的钽电容器



端接选项:

- 符合 RoHS 标准
- 锡/铅 (Pb) 端子
- 镀金端子

特性

固钽和液钽

150 °C, 175 °C, 200 °C, 230 °C

10V 至 1000V 以上

应用



VISHAY 能力

