




The DNA of tech.™

功能和定制选项 全面了解 P11 系列产品

标准选项		
选项	说明	备注
电阻模块	20 Ω 至 10 MΩ	一个 P11 电位器可配置多达 7 个电阻模块
电位法（抽头）	6 种不同抽头	常见模式：线性、对数和反对数
旋转开关	2 或 3 个输出	行程开始或结束处改变状态
推压开关	2 个稳定状态	推压开关轴改变状态
触动式开关	仅一个稳定状态	推动开关轴改变状态
多种轴套类型	多达 8 种不同选项（长度/直径）	多种直径和长度组合
多种轴型设计	多达 20 种可选设计（长度/直径）	长度、直径、机械+定制模式
同心轴	2 个不同直径的轴	每个轴启动不同的电阻模块
锁定轴	防止轴旋转	用卡子轴锁定在衬套内
定位 PEG	带或不带：3 种设计	防止前面板安装时 P11 旋转
输出类型	引脚或焊片	引脚用于 PCB 安装/焊片用于导线
密封等级	IP64	可选：附加面板和轴封
制动模块	提高某些位置的转矩	顺时针 / 逆时针 / 中心 / 最多 21 种制动模式
线性 / 一致性	根据要求可提供更高的一致性	适用于精度要求更高的应用
互联	2 个模块之间更紧密的线性联结	适用于冗余应用：安全目的
中心抽头	附加第 4 个引脚	短接至电阻轨中间

定制选项





The DNA of tech.™

功能和定制选项 全面了解 P11 系列产品

其他定制（根据要求提供）	
选项	说明 / 备注
专用标记	可在外壳上添加定制标记
加强追溯性	长达 30 年追溯
	专用标记可用于识别生产批号
	...
密封端子	端子可以加灌封材料密封的方式进行机械加固
导线、接头、PCB、保护外壳	电位器可增加导线、接头、PCB和 / 或保护外壳，全面满足客户的要求
加固电位器壳体	电位器壳体可加两个铆钉进行机械加固
定制安装系统	电位器可加到任何客户安装系统上，提高客户现场组装能力
特殊机械行程	电位器的机械行程可根据客户的需要进行调整。例如 90°、180°、225°、260°、270°，...

定制选项



其他定制需求？

我们知道电位计定制非常普遍。因此，您可以根据自己的应用与我们的专业设计团队分享您的定制要求。我们经验丰富的工程师可以为您提供支持，将这些特定要求转化为定制产品，以实现您的设计目标。请向我们发送电子邮件，描述您的定制要求，我们的设计专家将很快给您回复：

[联系我们的设计专家](#)