PREFERRED VALUES DIN 41 426							
E6 ±20%	**E12 ±10%**	**E24 ±5%**	**E48 ±2%**	**E6 ±20%**	**E12 ±10%**	**E24 ±5%**	**E48 ±2%**
100	100	100	100	330	330	330	316
			105				332
		110	110			360	348
			115				365
	120	120	121				383
			127		390	390	402
		130	133				422
			140			430	442
150	150	150	147	470	470	470	464
			154				487
		160	162			510	511
			169				536
	180	180	178		560	560	562
			187				590
		200	196			620	619
			205				649
220	220	220	215	680	680	680	681
			226				715
		240	237			750	750
			249				787
	270	270	261		820	820	825
			274				866
			287			910	909
		300	301				953