




高压陶瓷电容器

径向引线单层瓷片电容器


简介



2 nF HVCC 对比


竞品解决方案

先进的12级倍压器, 15 kV, 2 x 1 nF 并联




VISHAY 替代方案

独特的 2 nF 电容节省空间
12级倍压器, 15 kV, 1 x 2 nF



减少一半的器件数量
节省设计尺寸

容值 C 和介质损耗因数 DF 的温度特性



HVCC 系列	技术规格
U _{额定}	10, 15 kV _{DC}
电容温度系数 / 工作温度	-30 °C 至 +105 °C 条件下 Y6P / ΔC/C ₀ 小于 ± 10 %
容值范围	高达 2.0 nF
寿命	1.25 x U _{额定} 和 105 °C 温度条件下 保证 1000 小时工作寿命

如有技术问题, 请访问: slcap@vishay.com

© 2024 VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. 版权所有。保留所有权利