



直流阻断电容

有效信号耦合

特点

工作频率范围内的无共振性能

直流阻断，整个频带插入损耗 < 0.5 dB

可自定义频率范围

表面贴装标准 EIA 主体尺寸

低损耗，可靠的贵金属电极系统

可提供 S 参数

快速参考数据

频带	外形尺寸	最大电压 (V)
高频 (3 MHz 至 30 MHz)	0402, 0603, 0805, 1210	500
甚高频 (30 MHz 至 300 MHz)		
超高频 (300 MHz 至 3 GHz)		
L (1 GHz 至 2 GHz)		
S (2 GHz 至 4 GHz)	0402, 0603, 0805	100
C (4 GHz 至 8 GHz)		
X (8 GHz 至 12 GHz)	0402, 0603	
Ku (12 GHz 至 18 GHz)		
定制 (30 MHz 至 6 GHz)	0402	

BC 系列



直流阻断电容

应用



电信



5G 网络



设备和云连接



从 ADAS
到自动驾驶




无线电源



仪表



高可靠性无线电



下载此产品的 S 参数 >>>



典型衰减曲线

