




电力电子电容器

大电流，高可靠性

VISHAY 电容图解



标准

IEC 61071, IEC 61881-1

电压 AC

- 350 V - 1700 V



容量

- 6.8 μF to 600 μF



预期寿命

- > 100 000 小时
- < 300 FIT



填充剂

- 可生物降解植物油 (非PCB)



特性


- 高可靠性
- 圆柱形铝壳
- 塑料自熄封盖
- 温度范围: -40 °C / +85 °C

ACMKP 系列



VISHAY ESTA 电容器


占位面积



高度



连接



安全

- 自愈膜
- 过压分离器

选项



应用



太阳能逆变器



工业




风电机组



运输

- 具有大电流和谐波失真、预期寿命长的电力电子交流应用
- 逆变器
- 滤波
- 开关

滤波



如有技术问题，请联系: esta@vishay.com

© 2024 VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. 版权所有。保留所有权利。